





























Группы	Артикул	Размеры			Краткое описание товара	Состав	Применение		
		Длина ручки	Диаметр ручки	Губка					
Швабра с отжимом		KD-8020	110 см.	22 мм.	PVA губка 27 см.	с прямой ручкой и твердой губкой	прямая окрашенная металлическая ручка, одинарный ролик, пластиковая головка и рычаг	для мытья любых гладких поверхностей.	Перед первым применением погрузить в воду на 30 мин. Использование сухой PVA насадки не рекомендуется
		KD-001	120 см.	22-25 мм.		с телескопической ручкой и твердой губкой	телескопическая алюминиевая ручка, двойной ролик, алюминиевая головка, металлический рычаг		Перед первым применением погрузить в воду на 30 мин. Использование сухой PVA насадки не рекомендуется
		KD-001A				с телескопической ручкой и мягкой губкой	телескопическая алюминиевая ручка, двойной ролик, алюминиевая головка, металлический рычаг		Отпустите в воду на 3 минуты перед использованием. Использование сухой PVA насадки не рекомендуется.
		KD-8022	22 мм.	с прямой ручкой и твердой губкой		витая нержавеющая ручка, двойной ролик, алюминиевая головка и металлический рычаг с пластмассовой накладкой	Перед первым применением погрузить в воду на 30 мин. Использование сухой PVA насадки не рекомендуется		
		KD-8014	22-25 мм.	с телескопической ручкой и твердой губкой		Алюминиевая телескопическая ручка с полосками, одинарный ролик, пластиковая головка и рычаг	Перед первым применением погрузить в воду на 30 мин. Использование сухой PVA насадки не рекомендуется		
		KD010		с телескопической ручкой и твердой губкой		Алюминиевая телескопическая ручка, одинарный ролик, металлический рычаг, алюминиевая головка	Перед первым применением погрузить в воду на 30 мин. Использование сухой PVA насадки не рекомендуется		
		KD010A	с телескопической ручкой и мягкой губкой	Алюминиевая телескопическая ручка, одинарный ролик, металлический рычаг, алюминиевая головка		Отпустите в воду на 3 минуты перед использованием. Использование сухой PVA насадки не рекомендуется.			
		KD013A	с телескопической ручкой и мягкой губкой	Алюминиевая телескопическая ручка, двойной ролик, усиленный пластиковый рычаг и алюминиевая головка		Отпустите в воду на 3 минуты перед использованием. Использование сухой PVA насадки не рекомендуется.			
	Артикул	Длина ручки	Диаметр ручки	Ширина губки	Состав	Применение			
Швабра бабочка		KD-8038	130 см.	22-25 мм.	PVA губка 27 см.	с телескопической ручкой и мягкой губкой	телескопическая нержавеющая ручка, пластиковая головка и рычаг	для мытья любых гладких поверхностей.	Отпустите в воду на 3 минуты перед использованием. Использование сухой PVA насадки не рекомендуется.
		KD-8044	125 см.	22 мм.		с прямой ручкой и мягкой губкой	прямая нержавеющая ручка, состоит из 3-х частей, пластиковая головка и рычаг		Отпустите в воду на 3 минуты перед использованием. Использование сухой PVA насадки не рекомендуется.
		<b>KD-14-P06 НОВЫЙ ТОВАР!</b>	125 см.	22-25 мм.	PVA губка 28 см.	с телескопической ручкой и мягкой губкой	телескопическая нержавеющая ручка, пластиковая головка и рычаг	для мытья любых гладких поверхностей.	Отпустите в воду на 3 минуты перед использованием. Использование сухой PVA насадки не рекомендуется.

		Артикул	Длина ручки	Диаметр ручки	Размер насадки		Состав	Применение
Швабра полотер		KD-8112	130 см.	19-22 мм.	42*12,5 см.	с телескопической ручкой и насадкой из хлопка	телескопическая окрашенная ручка, два замка, размер пластмассовой основы под насадку: 39*9 см , насадка из ХЛОПКА	для мытья любых поверхностей
		KD-8117			40*13 см.	с телескопической ручкой и насадкой из микрофибры шенилл	телескопическая окрашенная ручка, один замок; размер основы под насадку: 39.8*9 см, насадка из МИКРОФИБРЫ - ШЕНИЛЛ	для мытья любых поверхностей
		KD-8113			44*14 см.	с телескопической ручкой и насадкой из микрофибры	телескопическая окрашенная ручка, два замка; размер основы под насадку: 39*9 см, насадка из МИКРОФИБРЫ, .	для мытья любых поверхностей
		KD-8105	130	19-22 мм	42*13 см.	с телескопической ручкой и насадкой из микрофибры	телескопическая нержавеющая ручка, два замка; размер основы под насадку: 42*13 см, насадка из МИКРОФИБРЫ	для мытья любых поверхностей
		KD-13-F04			42*13 см.	с телескопической ручкой и насадкой из микрофибры	телескопическая нержавеющая ручка, два замка; размер основы под насадку: 42*13 см, двухволоконная насадка МИКРОФИБРА + НЕЙЛОН .	для мытья любых поверхностей
		Артикул	Длина ручки	Диаметр ручки	Вес насадки		Состав	Применение
Швабра веревочная		KD-8209	130 см.	19-22 см.	120 гр.	с телескопической ручкой и насадкой из микрофибры	телескопическая нержавеющая ручка, материал насадки – микрофибра	для мытья любых поверхностей
		Артикул	Длина ручки	Диаметр ручки	Ширина губки		Состав	Применение
Швабра для мытья окон		KD-W02-10	96 см.		25 см.	с телескопической ручкой и многосторонней насадкой	телескопическая алюминиевая ручка , многосторонняя насадка состоит из резинового скребка и губки из пенополиуретана	для мытья окон
		KD-W05-8	53 см.		20 см.	с прямой ручкой и многосторонней насадкой	прямая алюминиевая ручка, многосторонняя насадка состоит из резинового скребка и губки из пенополиуретана	для мытья окон
		KD-W02M-8	96 см.		20 см.	с телескопической ручкой и многосторонней насадкой	телескопическая алюминиевая ручка , двухсторонняя насадка состоит из резинового скребка и губки из микрофибры	для мытья окон

		Артикул	Длина ручки	Диаметр ручки	Ширина губки		Состав	Применение	
Губки для швабр с отжимом		F01			27 см.		Твердая губка PVA	для мытья любых гладких поверхностей.	Перед первым применением погрузить в воду на 30 мин. Использование сухой PVA насадки не рекомендуется
		F03					Мягкая губка PVA		Отпустите в воду на 3 минуты перед использованием. Использование сухой PVA насадки не рекомендуется.
Губка для швабры бабочки		F07							Мягкая губка PVA
		<b>F08 НОВЫЙ ТОВАР!</b>			28 см		Мягкая губка PVA	для мытья любых гладких поверхностей.	Отпустите в воду на 3 минуты перед использованием. Использование сухой PVA насадки не рекомендуется.
		Артикул	Длина ручки	Диаметр ручки	Размер насадки		Состав	Применение	
Насадки для полотеров		KD-R07			42-12,5 см.		материал – хлопок	для мытья любых гладких поверхностей.	
		KD-R01			40*13 см.		материал – шениль	для мытья любых гладких поверхностей.	
		KD-R02			44*14 см.		материал – микрофибра	для мытья любых гладких поверхностей.	
		KD-R03			42*13 см.		материал – микрофибра, нейлон	для мытья любых гладких поверхностей.	